

Garant

Momentový šroubovák bez stupnice, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 1600cNm



Rozsah utahovacích momentů	320 - 1600 cNm
Rozsah utahovacích momentů	3,2 - 16 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	194 g
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Typ připojení	výměnná čepel
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	126 mm
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentové klíče Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
	020170 0,04-20

Kalibrace a nastaveníMomentový šroubovák bez stupnice Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm	
KalibraceMomentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“ Maximální utahovací moment 25 Nm	654300 25
Čepel 8 mmpro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	659870 1
Čepel 8 mmpro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	659870 2
Čepel 8 mmpro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 3	659870 3
Čepel 8 mmpro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 2	659872 2
Čepel 8 mmpro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 3	659872 3
Čepel 8 mm6hran 6hran 10 mm	659878 10
Čepel 8 mm6hran 6hran 4 mm	659878 4
Čepel 8 mm6hran 6hran 5 mm	659878 5
Čepel 8 mm6hran 6hran 6 mm	659878 6
Čepel 8 mm6hran 6hran 8 mm	659878 8
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 10 mm	659880 10
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 11 mm	659880 11
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 12 mm	659880 12
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 13 mm	659880 13
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 5,5 mm	659880 5,5
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 6 mm	659880 6
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 7 mm	659880 7
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 8 mm	659880 8
Čepel 8 mm6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 9 mm	659880 9
Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX25	659882 TX25

Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
Čepel 8 mm proTorx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
Čepel 8 mm proTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Čepel 8 mm proTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Čepel 8 mm proTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Čepel 8 mm proTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Čepel 8 mm proTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP