

**Garant**

**Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 200mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713040 200
GTIN	4045197373564
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště