



Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713100 125
GTIN	4003773043065
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu. Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Délka čelistí	27 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště