



Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 140mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713100 140
GTIN	4003773035015
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu. Rukojeti s vícesložkovými potahy.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Délka čelistí	42 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště