

**Momentový šroubovák TorqueVario[®], Maximální utahovací moment: 60cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659930 60
GTIN	4010995268886
Třída artiklu	63K

Popis**Provedení:**

Numerické zobrazení hodnoty utahovacího momentu v okénku stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnot, dle rozsahu utahovacích momentů). Utahovací moment plynule nastavitelný pomocí nástroje Torque-Setter (součást dodávky). Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Přesnost $\pm 10\%$.

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque č. 659932 – 659946.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Seřizovací nástroj pro vel. 60-700: Č. 659931 vel. 1 a pro vel. 1400: č. 659931 vel. 2.

Technický popis

Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	60 cNm
Ø	23 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	$\pm 10\%$
Rozsah utahovacích momentů	10 - 60 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,1 - 0,6 Nm

Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Hmotnost	150 g
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Celková délka L	127 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Typ připojení	výměnná čepel
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Řada	TorqueVario®
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,05 Nm
Označení výrobce	TorqueVario®-S
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Příslušenství

Nastavovací nástroj Torque Setter Typ 1	659931 1
---	----------

