



Sada bitů s ovládacím nástrojem 33dílná



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 676140 |
| GTIN | 4013288191748 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní 6hran s kolíkem: Po 1 ks č. 674244 vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobné č. 674250)
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 6,5/89 (podobné č. 674260)
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks. vel. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobné č. 675370)
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro sadu TORQ®: 1 ks vel. 6/89; 8/89; 10/89 (podobné č. 675360)
 Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro upínač: Po 1 ks. vel. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
 Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem |
| Unášecí profil | Vložka upínače |

| | |
|--|-------------------------------|
| Unášecí profil | Sada momentových šroubováků |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |
| Unášecí profil | Šroubovák Pozidriv |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák s otvorem |
| Unášecí profil | TriWing |
| Označení výrobce | KK 62 |
| Počet dílů | 33 |
| Ovládací nástroj | Rukojeť šroubováku |
| Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti | ne |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm | 674220 2/89 |
| Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s otvorem 6hran 3 mm | 674244 3 |
| Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s otvorem 6hran 6 mm | 674244 6 |
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm | 674220 3/89 |
| Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s otvorem 6hran 2 mm | 674244 2 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm | 674200 1/89 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm | 674200 3/89 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm | 674200 2/89 |
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm | 674220 1/89 |

Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s
otvorem 6hran 2,5 mm

674244 2,5

Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E
6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm

676410 6,3

Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s
otvorem 6hran 5 mm

674244 5

Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s
otvorem 6hran 4 mm

674244 4