

**Bit stupňovitého vrtáku, Rozsah stupňů vrtání: 4-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

9 vrtacích velikostí odstupňovaných po **2 mm**, použitelný pro materiál do tloušťky 4 mm. Se srážecem hran (odjehlovač na plechy) na Ø 10 pro plechy 1 mm.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Technický popis

Rozsah stupňů vrtání	4 - 20 mm
Počet stupňů vrtání	9
Délka stopky	20 mm
Maximální tloušťka plechu	4 mm
Výška stupně	4 mm
Celková délka	67 mm
Stoupání	2 mm
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Označení výrobce	843
Řezný materiál	HSS

Druh produktu

Bit stupňovitého vrtáku