



Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713100 160
GTIN	4003773022817
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu. Rukojeti s vícesložkovými potahy.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Druh produktu

Multifunkční kleště