



HSS závitníkový bit, Pro závit: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676307 M10
GTIN	4013288119148
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Použití při způsobu vrtání: Do 1xD při průchozím otvoru

Celková délka: 41 mm

Délka stopky: 14 mm

Stoupání: 1,5 mm

Technický popis

Pro závit	M10
Stoupání	1,5 mm
Délka stopky	14 mm
Celková délka	41 mm
Bitová šestihránná stopka	C 6,3