



HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676306 M3
GTIN	4013288119032
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Celková délka: 36 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 5 mm

Ø spirálového vrtáku: 2,5 mm

Stoupání: 0,5 mm

Technický popis

Délka vrtáku (a)	5 mm
Ø spirálového vrtáku	2,5 mm
Stoupání	0,5 mm
Celková délka	36 mm
Délka stopky	12 mm
Pro závit	M3
Označení výrobce	847 HSS

