



Kombinované závitníkové bity v pevném pouzdře, 7dílná sada



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676308
GTIN	4013288101594
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Obsah:

Kombinované závitníkové bity: Č. 676306 po 1 ks vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidadtor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

Technický popis

Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS
Vrcholový úhel	60 stupeň

Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	Do 1xD při průchozím otvoru
Počet dílů	7
Druh produktu	Závitníkový bit

Příslušenství

HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M8	676306 M8
HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M5	676306 M5
HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M4	676306 M4
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M6	676306 M6
HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M3	676306 M3
HSS kombinovaný závitníkový bit Pro závit M10	676306 M10