



## HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676306 M4
GTIN	4013288119049
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

#### Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

#### Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

**1 nástroj pro tři pracovní úkony:** Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Celková délka: 39 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 6 mm

Ø spirálového vrtáku: 3,3 mm

Stoupání: 0,7 mm

### Technický popis

Celková délka	39 mm
Délka stopky	12 mm
Ø spirálového vrtáku	3,3 mm
Stoupání	0,7 mm
Délka vrtáku (a)	6 mm
Pro závit	M4
Označení výrobce	847 HSS

