

**Momentový šroubovák TorqueVario[®], Maximální utahovací moment: 500cNm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659930 500 |
| GTIN | 4010995264635 |
| Třída artiklu | 63K |

Popis**Provedení:**

Numerické zobrazení hodnoty utahovacího momentu v okénku stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnot, dle rozsahu utahovacích momentů). Utahovací moment plynule nastavitelný pomocí nástroje Torque-Setter (součást dodávky). Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Přesnost $\pm 6\%$.

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque č. 659932 – 659946.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Seřizovací nástroj pro vel. 60-700: Č. 659931 vel. 1 a pro vel. 1400: č. 659931 vel. 2.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ukazatel | analogová |
| Ø | 36 mm |
| Maximální utahovací moment | 500 cNm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | $\pm 6\%$ |
| Rozsah utahovacích momentů | 80 - 500 cNm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Rozsah utahovacích momentů | 0,8 - 5 Nm |
| Hmotnost | 252 g |
| Měření | Krouticí moment |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Celková délka L | 138 mm |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Typ připojení | výměnná čepel |
| Feedback | s vypínáním |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Řada | TorqueVario® |
| Kalibrování | O1 |
| Nastavení utažení | utahování doprava |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm |
| Označení výrobce | TorqueVario®-S |
| Pevně nastavený utahovací moment | ne |
| Druh produktu | Momentový šroubovák |

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Příslušenství

Nastavovací nástroj Torque Setter Typ 1

659931 1