



## Závitníkové bity v pevném pouzdře, 7dílná sada



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 676309        |
| GTIN           | 4013288117359 |
| Třída artiklu  | 63H           |

### Popis

**Provedení:**

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

**Použití:**

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

**Obsah:**

Závitníkové bity: Č. 676307 po 1 ks vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

### Technický popis

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Počet dílů      | 7   |
| Počet závitníků | 6   |
| Druh závitů     | M   |
| Řezný materiál  | HSS |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                    |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                   |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1×D při průchozím otvoru |
| Druh produktu              | Závitníkový bit             |

### Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| HSS závitníkový bit Pro závit M8                     | 676307 M8   |
| HSS závitníkový bit Pro závit M4                     | 676307 M4   |
| Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K | 675020 6,3K |
| HSS závitníkový bit Pro závit M5                     | 676307 M5   |
| HSS závitníkový bit Pro závit M3                     | 676307 M3   |
| HSS závitníkový bit Pro závit M10                    | 676307 M10  |
| HSS závitníkový bit Pro závit M6                     | 676307 M6   |