



## Čepel 6 mm s vnějším čtyřhranem, Vnější čtyřhran: 1/4palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659927 1/4
GTIN	7610733220885
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 (do katalogu 53) / 659908 (do katalogu 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do katalogu 48) / 659912 **vel. 200; 500** / 659918 / 659956 vel. 200; 500 / 659957 vel. 200; 500 / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

### Technický popis

Celková délka	140 mm
Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Užitná délka	60 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka šroubováku