



Sada bitů spirálových vrtáků do dřeva ve skládacím pouzdře 15-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676317
GTIN	9002696324652
Třída artiklu	66B

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Obsah:

Bity spirálových vrtáků do dřeva: Č. 676315 po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Rychlovýměnná spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (s magnetem)

Technický popis

Počet vrtáků	5
Počet dílů	15
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Bit spirálového vrtáku

Příslušenství

Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 8 mm	676315 8
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 10 mm	676315 10
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675295 TX25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30	675295 TX30
Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 4 mm	676315 4
Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 3 mm	676315 3
Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 6 mm	676315 6
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675285 3/25
Bit spirálového vrtáku do dřeva Ø vrtáku 5 mm	676315 5
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675295 TX10
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675285 1/25
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675285 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX40	675295 TX40
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15