



## HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M8



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 676306 M8     |
| GTIN           | 4013288118936 |
| Třída artiklu  | 63H           |

### Popis

#### Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

#### Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

#### Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

**1 nástroj pro tři pracovní úkony:** Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Celková délka: 51 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 11 mm

Ø spirálového vrtáku: 6,8 mm

Stoupání: 1,25 mm

### Technický popis

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Ø spirálového vrtáku | 6,8 mm  |
| Stoupání             | 1,25 mm |
| Pro závit            | M8      |
| Délka vrtáku (a)     | 11 mm   |
| Celková délka        | 51 mm   |
| Délka stopky         | 12 mm   |
| Označení výrobce     | 847 HSS |

