



Sada bitů kuželových záhlubníků v pevném pouzdře, 8dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676312
GTIN	4013288101587
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Obsah:

Bity kuželových záhlubníků, 3břité: Č. 676310 po 1 ks vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Držák šroubováků: 1 ks č. 676410

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

Technický popis

Počet záhlubníků	6
Počet břitů Z	3
Počet dílů	8
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Příslušenství

Stopka s magnetem / rychlo-spojka Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 20,5 mm	676310 20,5
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 6,3 mm	676310 6,3
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 16,5 mm	676310 16,5
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 8,3 mm	676310 8,3
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 12,4 mm	676310 12,4
Bit kuželového záhlubníku, 3břítý Vnější Ø 10,4 mm	676310 10,4