



Sada bitů s ovládacím nástrojem 32-dílná, Typ: M



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676100 M
GTIN	4013288157027
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použití:

Obvyklé standardní profily pro běžná šroubení.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	KK 70 Allround
Počet dílů	32
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675220 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675220 2/25
Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm	676410 6,3
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675220 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX10	675350 TX10
Stopka s magnetem / rychlo-spojka Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K