



Čepel 6 mm 6hran, 6hran: 2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659920 2
GTIN	7610733209309
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 (do katalogu 53) / 659908 (do katalogu 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do katalogu 48) / 659912 **vel. 200; 500** / 659918 / 659956 vel. 200; 500 / 659957 vel. 200; 500 / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Technický popis

6hran	2 mm
Užitná délka	80 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Celková délka	160 mm
Druh produktu	Vložka šroubováku