



HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676306 M10
GTIN	4013288118943
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Celková délka: 59 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 15 mm

Ø spirálového vrtáku: 8,5 mm

Stoupání: 1,5 mm

Technický popis

Stoupání	1,5 mm
Délka vrtáku (a)	15 mm
Pro závit	M10
Celková délka	59 mm
Délka stopky	12 mm
Ø spirálového vrtáku	8,5 mm
Označení výrobce	847 HSS

