

**HOLEX****Ploché zaoblené kleště zalomené, lesklé, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713600 160
GTIN	4045197283566
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	lesklá, čistá

Druh produktu

Multifunkční kleště