

Erdi**Nůžky na plech Ideál s HSS břity, Pravořezné, Celková délka: 260mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	766350 260
GTIN	4010220000274
Třída artiklu	73X

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Hlava nůžek s **břity HSS** (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů. Ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou, šetrnou pro ruce.

Výkon ve stříhu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Technický popis

Celková délka	260 mm
Délka břitů	33 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Sada dílů pro opravu nůžek na plech Ideal	766020
---	--------