

Garant**Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, TiN,
Celková délka: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	768850 140
GTIN	4045197609953
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.

Hlava nůžek z nerezové ušlechtilé oceli, **díky povlaku extrémně dlouhá životnost čepelí nůžek**. Přesné výsledky stříhání díky robustnímu, sešroubovanému kloubu. Velmi praktická a příjemná 2složková rukojeť, pevné stříhání díky dobře uchopitelnému povrchu **Haptoprene**. Spodní čepel nůžek **s břitem na stříhání drátu**.

Krátký, silný tvar.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Nůžky