

**HOLEX****Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713200 200
GTIN	4045197166043
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Multifunkční kleště

