

**Ploché zaoblené kleště zalomené izolované dle VDE, Celková délka: 220mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713380 220
GTIN	4007582014766
Třída artiklu	76B

**Popis****Provedení:**

Přesné břity induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné pro piano dráty. Dlouhé oválně ostré čelisti s „WAVE“ profilem (vlna) pro uchopení citlivých součástí jako např. závitových tyčí nebo kabelu. Čelisti v přední části na vnitřní straně rýhované. Ramena se silnostěnnými návleky **izolovaná do 1000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Použití:**

Ideální pro práce na elektroinstalaci zalomené provedení pro zlepšenou ergonomii a volný pohled na pracovní úsek.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, kleště lesklé. Rukojeti s vícesložkovými potahy.

**Technický popis**

Celková délka	220 mm
Délka čelistí	65 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, zalomené
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vlastnost čelistí	Induktivně kalené přesné břity (cca 64 HRC)
Provedení čelistí	zevnitř rýhované
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Multifunkční kleště