

**Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713700 200
GTIN	4003773022855
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště