

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 880cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659933 880
GTIN	4013288119308
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Nastavení utahovacího momentu ručně pomocí mikrometrické stupnice (resp. od vel. 600 s integrovaným pomocným nástrojem nebo otevřeným klíčem OK 17). S pistolovou rukojetí k přenosu vysokých utahovacích momentů.

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	40 cNm
Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	880 cNm

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	400 - 880 cNm
Rozsah utahovacích momentů	4 - 8,8 Nm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Přepínatelné rozlišení	cNm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Hmotnost	278 g
Celková délka L	150 mm
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	Pistole 7400
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

