

**Jehlové kleště rovné, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	715000 160
GTIN	4003773044475
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Se zvláštními dlouhými a úzkými, oválně zahrocenými čelistmi. Šířka 3 mm a výška 1 mm, zúžení do špičky. Čelisti na vnitřní straně hladké. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Rovný tvar.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	55 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5743
Provedení čelistí	vnitřní strana hladká
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál kleští	Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch kleští	černě atramentované, hlava leštěná

Druh produktu

Svěrné kleště