

**Garant****Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	713440 160
GTIN	4045197373588
Třída artiklu	71B

## Popis

**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

## Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště