

Garant**Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713710 160
GTIN	4045197501486
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená

Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště