

**Jehlové kleště zahnuté o 45°, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	715100 160
GTIN	4003773046790
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Se zvláštními dlouhými a úzkými, oválně zahrocenými čelistmi. Šířka 3 mm a výška 1 mm, zúžení do špičky. Čelisti na vnitřní straně hladké. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

S čelistmi zahnutými v úhlu 45°.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

**Technický popis**

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	55 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté o 45°
Norma	DIN ISO 5743
Provedení čelistí	vnitřní strana hladká
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál kleští	Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni

Povrch kleští	černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu	Svěrné kleště