

Garant

Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713440 200
GTIN	4045197375001
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště