

Erdi**Nůžky na tenké plechy s 2složkovou rukojetí, Levořezné, Celková délka: 260mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	767010 260
GTIN	4010220022771
Třída artiklu	73X

Popis

Provedení:

Mikroozubení. Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli** (HRC 58 – 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.

Výkon ve stříhu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Technický popis

Celková délka	260 mm
Délka břitů	40 mm
Způsob použití	Levořezné
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Sada dílů pro opravu nůžek na plech Ideal	766020
---	--------