



**Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, s opláštěnými rukojetmi,
Celková délka: 160mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713500 160
GTIN	4003773016007
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, s vícesložkovým plastovým potahem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště