



**Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, s opláštěnými rukojetmi,  
Celková délka: 200mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	713500 200
GTIN	4003773035039
Třída artiklu	73F

## Popis

### Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, s vícesložkovým plastovým potahem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

## Technický popis

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště