

**Ploché zaoblené kleště zahnuté, leštěné, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713550 160
GTIN	4003773015994
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity inductivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Rukojeti potažené plastem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity inductivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

Povrch	černě atramentované
Druh produktu	Multifunkční kleště