

**Ploché zaoblené kleště rovné, leštěné, Celková délka: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713150 140
GTIN	4003773033158
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Rukojeti potažené plastem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Délka čelistí	42 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná

Druh produktu

Multifunkční kleště