

**Montážní kleště oválné - špičaté, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	715425 200
GTIN	4003773028246
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

S dlouhými, úzkými čelistmi a zvláště dlouhými, úzkými rameny. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

S oválně zahrocenými čelistmi, vnitřní strana vrubovaná.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	34 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5743
Provedení čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu	Svěrné kleště

