


**Ploché zaoblené kleště zahnuté, leštěné, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713550 200
GTIN	4003773022848
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Rukojeti potažené plastem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	černě atramentované

Druh produktu

Multifunkční kleště