

Standardní sada nářadí, 18dílná V textilním obalu na nářadí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680200
GTIN	2050001016416
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje všechny kvalitní nástroje potřebné pro **drobné opravy v domě a bytě**.

Rozsah dodávky:

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2

Víceúčelový plochý pilník **DICK** s rukojetí: 1 ks č. 515000 vel. 200

Trojhranný pilník **PUK**®: 1 ks č. 581240

Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660701 vel. 3,5 ; 5,5; 8

Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks č. 665050 vel. 3

Šroubovák pro šrouby Phillips: 1 ks č. 668401 vel. 2

Kombinované kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 701601 vel. 160

Kombi-kleste, ind. tvrzené celisti: 1 ks č. 706101 vel. 250

Štípací kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 vel. 180

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**® s břitem: 1 ks č. 713100 vel. 140

Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750125 vel. 300

Pracovní nůžky: 1 ks č. 769100 vel. 180

Stavitelný klíč: 1 ks č. 814001 vel. 200

Propichovač (šídlo): 1 ks č. 831600 vel. 80

Univerzální nůž **Tajima** s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845000

Špachtle: 1 ks č. 087650 vel. 40

Desky na nářadí: 1 ks č. 692257 vel. 1

Upozornění:

Náradí se dodává osazené v nástrojové tabuli.

Technický popis

Počet dílů	18
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Stavitelný klíč Celková délka 200 mm	814001 200
Univerzální nůžse 3 čepelemi, 18 mm	845000
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 140 mm	713100 140
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310)ergonomická rukojeť	581240
Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeťmi Celková délka 160 mm	701600 160
Špachtle, dřevěná rukojeť Šířka 40 mm	087650 40
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Nůžky na papír a textil Celková délka 180 mm	769100 180
Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí Délka bez stopky 200 mm	515000 200
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeťmi Celková délka 200 mm	813960 200
Siko kleště práškově nanášený lak Celková délka 250 mm	706101 250
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Jednopolová zkoušečka fází Šířka břitu 3 mm	665050 3
Propichovač s plastovou rukojetí Délka čepele 80 mm	831600 80
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5

Těžké štípací kleště Celková délka 180 mm	706610 180
Textilní desky na nářadí se zapínáním na přezku Typ 1	692257 1
Dřevěný skládací metr žlutý Délka 2 m	466005 2