



Rukojeť ráčny „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bity s magnetem, Délka čepele: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676665 100
GTIN	7610733245147
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť ráčny „multicraft“ z plastu zesíleného sklolaminátem se sklopným zásobníkem bitů. Pro chod doleva i doprava (úhel uchopení 15°) s integrovanou střední pozicí (ráčna blokována). Upínání pro 1/4 palcové bity C 6,3 se silným trvalým magnetem. Včetně 10 kusů C 6,3 bitů.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 ks:

pro šrouby s drážkou, č. 675300 vel. 5,5; 6

pro šrouby Phillips, č. 675281 vel. 2/25

pro šrouby Pozidriv, č. 675285 vel. 2/25

pro šrouby s vnitřním 6hranem, č. 675290 vel. 3; 4

pro šrouby s vnitřním profilem Torx®, č. 675295 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Celková délka	228 mm
Úhel uchopení	15 stupeň
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Označení výrobce	Insider Pro Ratchet
Bitový upínač	D 6,3
Otočná krytka	ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo	ano
S ráčnovou rukojetí	ano
S teleskopickou stopkou	ne
Včetně bitů	ano
Integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675281 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675295 TX10
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
Bit Precision pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 6hran 3 mm	675290 3
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 6 mm	675300 6
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15
Bit Precision pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 6hran 4 mm	675290 4
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675285 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675295 TX25
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675300 5,5