

Sada nářadí pro montáž, 107dílná s kufrem na nářadí X-ABS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680352
GTIN	2050001016454
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní nástroje pro **údržbu a servis zařízení, strojů, přístrojů atd.**

Rozsah dodávky:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 vel. 200

Rýsovací jehla, dvoustranná: 1 ks č. 458400

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2

Sada dílenských pilníků **DICK**, sek 2, s rukojetí, tříděné ve svinovacím pouzdru: 1 ks č. 517200 vel. 200 (5dílná)

Pilníky na klíče, tříděné v plastovém pouzdře: 1 ks č. 518930 (6dílná)

Drátěný kartáč, 3-řadý: 1 ks č. 575000 vel. 3

Rámová pila na kov s listem: 1 ks č. 580700 vel. 300

Oblouková pila Mini: 1 ks č. 581195

Oboustranné otevřené klíče **GARANT** 6 – 34 mm s držákem: 1 ks č. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 12

Oboustranný očkový klíč **GARANT** 6–22 mm: 1 ks. vel. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Sada 6hranných úhlových šroubováků v plastovém držáku: 1 ks č. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Úhlový klíč pro Torx®: 1 ks č. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Sada nástrčných klíčů 1/2 palce: 1 ks. č. 637718 vel. 6 (16dílný)

Sada plochých šroubováků **GARANT**: 1 ks č. 660036 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý šroubovák **PB Swiss Tools**, krátký: 1 ks č. 664100 vel. 6,5

Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools**, plochý: 1 ks č. 664800 vel. 6,5

Zkoušečka napětí **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 3,5

Šroubovák **GARANT** pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2
 Kombinované kleště: 1 ks č. 703000 vel. 180
 Siko kleště: 1 ks č. 706151 vel. 250
 Štípací kleště **KNIPEX®**: 1 ks č. 706610 vel. 210
 Univerzální upínací kleště: 1 ks č. 708205 vel. 250
 Ploché zaoblené kleště s břitem: 1 ks č. 713200 vel. 160
 Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719805 vel. J2
 Kleště pro vnější pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719905 vel. A2
 Stranové štípačky: 1 ks č. 725250 vel. 160
 Plochy sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 vel. 175
 Křížový sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740600 vel. 150
 Sada průbojníků a důlčků **RENNSTEIG**: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Zámečnická kladiva s 3-složkovou násadou: Po 1 ks. č. 750450 vel. 300; 500
 Plastová palička: 1 ks č. 754500 vel. 32
 Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766042 vel. 260
 Elektrikářské nůžky: 1 ks č. 769005 vel. 130
 Výstružník **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 831700 vel. 110
 Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300 vel. 175
 Plastové olejníčky: 1 ks č. 083532 vel. 125
 Kapesní svítilna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
 Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
 Značkovač, modrý: 1 ks č. 085154 vel. B
 Kufr na náradí **PARAT®** X-ABS: 1 ks č. 692671

Upozornění:**Náradí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 12	610610 12
Kleště na pojistné kroužky Typ J2	719805 J2
Těžké štípací kleště Celková délka 210 mm	706610 210

Výstružník s plastovou rukojetí Délka čepele 110 mm	831700 110
Sada průbojníkův plastovém držáku Počet kusů nářadí 6	745600 6
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Plochý sekáč Celková délka 175 mm	740500 175
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná Typ 6	637718 6
Rámová mini pilkaergonomická rukojeť	581195
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet šroubováků 5	660031 5
Hrotové kružidlo Délka L 200 mm	457600 200
Elektrikářské nůžky niklovanés břitem na stříhání drátu Celková délka 130 mm	769005 130
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664800 6,5
Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí Celková délka 260 mm	766042 260
Sada víceúčelových pilníků 5dílná ve svinovacím pouzdřeSek 2 Délka bez stopky 200 mm	517200 200
Vyhnutá rýsovací jehla	458400
Sada klíčových pilníků, 6-dílnáv plastovém pouzdře	518930
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667690 1
Rámová pila na kov 317s bimetalovým listem 24 zubů	580700
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 3,5 mm	665020 3,5
LED kapesní svítilnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé Celková délka 160 mm	713200 160
Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx®fosfátované Počet šroubováků 11	624870 11
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125 ml	083532 125
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180

Nůž na kabely, s pevnou čepelí	844300
Sada 6hranných úhlových klíčůniklované Počet klíčů 9	626072 9
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664100 6,5
Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí Celková délka 250 mm	708205 250
Kleště na pojistné kroužky Typ A2	719905 A2
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32 mm	754500 32
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 300 g	750450 300
Ruční drátěný kartáčocelový drát rovný 0,35 mm Počet řad osazení 3	575000 3
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	725250 160
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 500 g	750450 500
Permanentní popisovač Dura-Ink® 15 Psací barva B	085154 B
Křížový sekáč Celková délka 150 mm	740600 150
Kufr na nářadí z X-ABS extra vysoký, s miskou na dno, 2 tabulemi na nářadí azámky TSA Typ 1	692671 1
Sada nářadí pro montáž, 107dílnábez kufru	680355
Dřevěný skládací metr žlutý Délka 2 m	466005 2