

Sada nářadí pro montáž, 107dílná bez kufru



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680355
GTIN	2050001016799
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní nástroje pro **údržbu a servis zařízení, strojů, přístrojů atd.**

Rozsah dodávky:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 vel. 200

Rýsovací jehla, dvoustranná: 1 ks č. 458400

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2

Sada dílenských pilníků **DICK**, sek 2, s rukojetí, tříděné ve svinovacím pouzdru: 1 ks č. 517200 vel. 200 (5dílná)

Pilníky na klíče, tříděné v plastovém pouzdře: 1 ks č. 518930 (6dílná)

Drátěný kartáč, 3-řadý: 1 ks č. 575000 vel. 3

Rámová pila na kov s listem: 1 ks č. 580700 vel. 300

Oblouková pila Mini: 1 ks č. 581195

Oboustranné otevřené klíče **GARANT** 6 – 34 mm s držákem: 1 ks č. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 12

Oboustranný očkový klíč **GARANT** 6 – 22 mm: 1 ks. vel. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Sada 6hranných úhlových šroubováků v plastovém držáku: 1 ks č. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Úhlový klíč pro Torx®: 1 ks č. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Sada nástrčných klíčů 1/2 palce: 1 ks. č. 637718 vel. 6 (16dílný)

Sada plochých šroubováků **GARANT**: 1 ks č. 660036 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý šroubovák **PB Swiss Tools**, krátký: 1 ks č. 664100 vel. 6,5

Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools**, plochý: 1 ks č. 664800 vel. 6,5

Zkoušečka napětí **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 3,5

Šroubovák **GARANT** pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 703000 vel. 180
 Siko kleště: 1 ks č. 706151 vel. 250
 Štípací kleště **KNIPEX®**: 1 ks č. 706610 vel. 210
 Univerzální upínací kleště: 1 ks č. 708205 vel. 250
 Ploché zaoblené kleště s břitem: 1 ks č. 713200 vel. 160
 Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719805 vel. J2
 Kleště pro vnější pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719905 vel. A2
 Stranové štípačky: 1 ks č. 725250 vel. 160
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 vel. 175
 Křížový sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740600 vel. 150
 Sada průbojníků a důlků **RENNSTEIG**: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Zámečnická kladiva s 3-složkovou násadou: Po 1 ks. č. 750450 vel. 300; 500
 Plastová palička: 1 ks č. 754500 vel. 32
 Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766042 vel. 260
 Elektrikářské nůžky: 1 ks č. 769005 vel. 130
 Výstružník **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 831700 vel. 110
 Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300 vel. 175
 Plastové olejníčky: 1 ks č. 083532 vel. 125
 Kapesní svítilna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
 Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
 Značkovač, modrý: 1 ks č. 085154 vel. B

Upozornění:**Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Ruční drátěný kartáčocelový drát rovný 0,35 mm Počet řad osazení 3	575000 3
Nůž na kabely, s pevnou čepelí	844300
Hrotové kružidlo Délka L 200 mm	457600 200

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667690 1
Rámová mini pilkaergonomická rukojeť	581195
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664800 6,5
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 500 g	750450 500
Sada klíčových pilníků, 6-dílná v plastovém pouzdře	518930
Kleště na pojistné kroužky Typ A2	719905 A2
Těžké štípací kleště Celková délka 210 mm	706610 210
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Permanentní popisovač Dura-Ink® 15 Psací barva B	085154 B
Kleště na pojistné kroužky Typ J2	719805 J2
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná Typ 6	637718 6
Sada 6hranných úhlových klíčů niklované Počet klíčů 9	626072 9
Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 12	610610 12
Plastová olejníčka s výtokovou trubičkou Objem 125 ml	083532 125
Rámová pila na kov 317s bimetalovým listem 24 zubů	580700
Plochý sekáč Celková délka 175 mm	740500 175
Sada průbojníků v plastovém držáku Počet kusů náradí 6	745600 6
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 3,5 mm	665020 3,5
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32 mm	754500 32
Sada víceúčelových pilníků 5dílná ve svinovacím pouzdře Sek 2 Délka bez stopky 200 mm	517200 200
Křížový sekáč Celková délka 150 mm	740600 150
Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® fosfátované Počet šroubováků 11	624870 11
Elektrikářské nůžky niklované břitkem na střihání drátu Celková délka 130 mm	769005 130
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 300 g	750450 300

Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé Celková délka 160 mm	713200 160
Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí Celková délka 250 mm	708205 250
LED kapesní svítilnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet šroubováků 5	660031 5
Výstružník s plastovou rukojetí Délka čepele 110 mm	831700 110
Vyhnutá rýsovací jehla	458400
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	725250 160
Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí Celková délka 260 mm	766042 260
Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené Počet klíčů 8	615500 8
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 12	611500 12
Dřevěný skládací metr žlutý Délka 2 m	466005 2