

## Sada nářadí pro mechaniky, 94dílná bez brašny



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680255
GTIN	2050001016812
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Použití:

S nejdůležitějšími kvalitními nástroji pro mechaniky; sestavená dle zkušeností z praxe.

#### Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko **GARANT**: 1 ks č. 410100 vel. 150

Svinovací metr **GARANT**: 1 ks č. 462210 vel. 2

Trojhranný pilník **DICK** sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 511200 vel. 200

Půlkulatý pilník **DICK** sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 513200 vel. 200

Kulatý pilník **DICK** sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 514200 vel. 200

Pilníky na klíče, tříděné v plastovém pouzdře: 1 ks č. 518930 (6dílná)

Kartáč na pilníky: 1 ks č. 576000 vel. 115x40

Trojhranný pilník **PUK**®: 1 ks č. 581220 vel. 150

Oboustranný otevřený klíč 6 – 22 mm s držákem: 1 ks č. 610960 vel. 8 (6x7 - 19x22 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 8

Sada úhlových šroubováků pro šrouby Torx®: 1 ks č. 624857 vel. 8 (TX6 – TX25)

Sada 6hranných úhlových šroubováků s plastovým držákem: 1 ks č. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce: 1 ks č. 630368 (29dílná)

Plochý šroubovák: 1 ks č. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 668401 vel. 1; 2

Kombinované kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 701500 vel. 160

Siko kleště: 1 ks č. 706151 vel. 250

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**® s břitem: 1 ks č. 713150 vel. 160

Pinzeta jehlová: 1 ks. č. 727520 vel. N  
 Stranové štípací kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 724900 vel. 160  
**PB Swiss Tools** plochý sekáč: 1 ks č. 741000 vel. 150  
 Sada vyrážečů závlaček **RENNSTEIG** s vodícím pouzdrům: 1 ks č. 747200 vel. 6 (2 - 8 mm)  
**PB Swiss Tools** důlčiky: 1 ks č. 749200 vel. 90  
**GARANT** zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: Po 1 ks. č. 750110 vel. 100; 300  
 Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766042 vel. 260  
 Šídlo **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 831600 vel. 80  
 Škrabák **NOGA** pro jemnou mechaniku: 1 ks č. 836400 vel. 120  
 Plastové olejničky: 1 ks č. 083529 vel. 80  
 Kombi nůžky: 1 ks č. 763100 vel. 140  
**Upozornění:**  
**Nářadí se dodává volně ložené.**

## Technický popis

Druh produktu	Sada náradí
---------------	-------------

## Příslušenství

Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310)rukojeť napevno	581220
Ploché zaoblené kleště rovné, leštěné Celková délka 160 mm	713150 160
Kombinované kleště, leštěné Celková délka 160 mm	701500 160
Montážní brašna oboustranně výklopná, se střední příčkou	691450
Malá plastová olejnička Objem 80 ml	083529 80
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Zámečnické kladivo sochranným pouzdrům násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Kombinované nůžkyrovné Celková délka 140 mm	763100 140
Zámečnické kladivo sochranným pouzdrům násady Hmotnost bez násady 100 g	750110 100
Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál N	727520 N
	660711 5

Sada plochých šroubováků se silovou rukojetí Počet šroubováků 5

Kulatý pilník Délka bez stopky 200 mm	514200 200
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Sada klíčových pilníků, 6-dílnáv plastovém pouzdře	518930
Půlkulatý pilník Délka bez stopky 200 mm	513200 200
Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx®fosfátované Počet šroubováků 11	624870 11
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce29-dílná Typ 6	630368 6
Přesný škrabák s vyměnitelnou čepelínastrojová ocel	836400
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2 m	462210 2
Sada 6hranných úhlových klíčůniklované Počet klíčů 9	626072 9
Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí Celková délka 260 mm	766042 260
Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 8	610960 8
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Důlčíky pro mechaniky Celková délka 90 mm	749200 90
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 150 mm	741000 150
3hranný pilník Délka bez stopky 200 mm	511200 200
Propichovač s plastovou rukojetí Délka čepele 80 mm	831600 80
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	724900 160
Sada vyrážečů závlaček v plastovém držáku, normální kvalita Počet vyrážečů závlaček 6	747200 6
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 8	611500 8
Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí Celková délka 260 mm	766000 260

