

## Sada nářadí pro elektrikáře, 82dílná bez brašny



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680505
GTIN	2050001017710
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Použití:

Obsahuje nejdůležitější kvalitní nástroje pro elektroinstalace.

#### Obsah:

Sada spirálových vrtáků HSS, v boxu: 1 ks č. 115000 vel. 1 – 10  
Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2  
Značkovací šňůra s barevným práškem: po 1 ks č. 467590 vel. 1; č. 467595 vel. R  
Vodováha **STABILA**® z lehkého kovu: 1 ks č. 467030 vel. 400  
Plochý pilník **DICK**, sek 1, s rukojetí: 1 ks č. 510100 vel. 150  
Půlkulatý pilník **DICK**, sek 2, s rukojetí: 1 ks č. 513200 vel. 150  
Kulatý pilník **DICK**, sek 2, s rukojetí: 1 ks č. 514200 vel. 150  
Drátěný kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 3  
Trojhranný pilník **PUK**®: 1 ks č. 581220  
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce: 1 ks č. 630168 vel. 6  
(17dílný)  
Plochý šroubovák **Wera**, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8  
Zkoušečka napětí **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 2,5  
Zkoušečka napětí **BENNING** „Analog“: 1 ks č. 473105 vel. Analog  
Pouzdro k tomu: 1 ks č. 473336 vel. B  
Klíč na styčné kroužky, plná izolace do 1000 V dle EN 60900: 1 ks č. 665800 od 2 – 63 A  
Šroubovák **Wera** pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2  
Kombinované kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160  
Siko kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**® s břitem, izolované dle VDE: 1 ks č. 713300 vel. 160  
 Stranové štípací kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160  
 Odizolovací kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 728750 vel. 160  
 Odplášťovací nůž **JOKARI**®: 1 ks č. 728010 vel. 8 – 28  
 Sekáč do kamene **RENNSTEIG**, plochý: 1 ks č. 742500 vel. 250  
 Sekáč do kamene **RENNSTEIG**, špičatý: 1 ks č. 742600 vel. 250  
 Elektrikářský sekáč do kamene **RENNSTEIG**, plochý: 1 ks č. 743000 vel. 250  
 Zámečnické kladivo **GARANT** s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 500  
 Palička s násadou: 1 ks č. 751055 vel. 1  
 Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766000 vel. 260  
 Telefonní nůžky: 1 ks č. 769005 vel. 130  
 Tvrdokovové vrtáky **Milwaukee**® do zdiva, v plastovém boxu: 1 ks č. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
 Truhlářská dláta: 1 ks č. 794800 vel. 16  
 Zatahovací lanko **RUNPOTEC**® z nylonu: 1 ks č. 814862 vel. 10  
 Výstružník: 1 ks č. 831700 vel. 110  
 Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300  
 Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK  
 Kapesní svítlna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK  
 Špachtle: 1 ks č. 087650 vel. 50  
 Pryžová nádoba na sádro: 1 ks č. 087680 vel. 125  
 Štětec: 1 ks č. 087005 vel. 20

**Upozornění:****Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sada náradí

**Příslušenství**

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Plochý pilník Délka bez stopky 150 mm	510100 150
LED kapesní svítilnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663100 6,5
Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí Celková délka 260 mm	766000 260
Kulatý pilník Délka bez stopky 150 mm	514200 150
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668600 1
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663100 8
Kombinované kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	701700 160
Truhlářské dláto s dřevěnou rukojetí Šířka břitu 16 mm	794800 16
Ploché zaoblené kleště rovnéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	713300 160
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Přístroj s 30 m značkovací šňůry Převod zatahování (xnásobný) 1	467590 1
Klíč na lícované šrouby, přestrčnýplně izolovaný	665800
Stranové štípací kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	725300 160
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce17-dílná Typ 6	630168 6
Sekáč do kameneplochý Celková délka 250 mm	742500 250
Nylonové zatahovací lanko Délka pásma 10 m	814862 10
Špachtle, dřevěná rukojeť Šířka 50 mm	087650 50
Nádoba na sádro Maximální Ø 125 mm	087680 125
Sekáč do kamenešpičatý Celková délka 250 mm	742600 250
Elektrikářské nůžky niklované s břittem na střihání drátu Celková délka 130 mm	769005 130
Průmyslový kulatý štětec Ø 20 mm	087005 20
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 2,5 mm	665020 2,5

Odizolovací nůž s hákovou čepelí Pro Ø kabelů 8-28 mm	728010 8-28
Nůž na kabely, s pevnou čepelí	844300
Půlkulatý pilník Délka bez stopky 150 mm	513200 150
Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310)rukojeť napevno	581220
Barvicí prášek pro značkovací šňůru250 g Typ R	467595 R
Zkoušečka napětíDUSPOL® Typ přístroje ANALOG	473105 ANALOG
Siko kleště Aligator®opláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705740 250
Odizolovací kleště chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	728750 160
Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě Typ 1-10	115000 1-10
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
Brašna Duspol Typ B	473336 B
Ruční drátěný kartáčocelový drát rovný 0,35 mm Počet řad osazení 3	575000 3
Elektrikářský sekáč Celková délka 250 mm	743000 250
Výstružník s plastovou rukojetí Délka čepele 110 mm	831700 110
Zámečnické kladivo sochranným pouzdrém násady Hmotnost bez násady 500 g	750110 500
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668600 2
Vodováha z lehkého kovu Délka 400 mm	467030 400
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Dřevěný skládací metr žlutý Délka 2 m	466005 2