



## Micro momentový šroubovák, ESD s rychlovýměnným sklíčidlem pro Halfmoon / HIOS, 4 mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659943        |
| GTIN           | 4013288169082 |
| Třída artiklu  | 63F           |

### Popis

#### Provedení:

**Přednastavitelný** Micro momentový šroubovák **bez stupnice** s osvědčenou ergonomickou vícesložkovou rukojetí. Otočná krytka s lehkým chodem, zóna pro rychlé otáčení pro efektivní práci, silová zóna pro uvolňování pevných šroubových spojů. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání bitů Halfmoon nebo HIOS. Včetně nastavovacího nářadí.

Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

#### Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Neomezený uvolňovací moment.

#### Použití:

Kontrolované šroubování nejmenších utahovacích momentů, např. u elektron. přístrojů.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Vhodné bitové čepele pod č. 669932 – 669936.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Nastavení utažení: utahování doprava

Přesnost měření utahovací moment:  $\pm 10\%$

Přesnost měření utahovací moment:  $\pm 10\%$

Celková délka L: 130 mm

Nastavený utahovací moment: 3,5 cNm

Rozsah utahovacích momentů: 2 - 6 cNm

Rozsah utahovacích momentů: 0,02 - 0,06 Nm

## Technický popis

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Maximální utahovací moment            | 3,5 cNm                          |
| Nastavený utahovací moment            | 3,5 cNm                          |
| Přesnost měření utahovací moment      | ±10 %                            |
| Rozsah utahovacích momentů            | 2 - 6 cNm                        |
| Rozsah utahovacích momentů            | 0,02 - 0,06 Nm                   |
| Typ připojení                         | výměnná čepel                    |
| Nastavení hodnoty vypínání            | s nastavovací stupnicí           |
| Norma                                 | DIN EN ISO 6789                  |
| Přepínatelné rozlišení                | cNm                              |
| Feedback                              | s vypínáním                      |
| Měření                                | Krouticí moment                  |
| Celková délka L                       | 130 mm                           |
| Princip vypínání                      | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený                    |
| Nastavení utažení                     | utahování doprava                |
| Data lze protokolovat                 | ne                               |
| Měřicí technika                       | mechanická                       |
| Signalizace spuštění                  | akustický                        |
| Signalizace spuštění                  | dotykový                         |
| Elektrická izolace                    | EGB/ESD                          |
| Druh produktu                         | Momentový šroubovák              |

## Příslušenství

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 6-hranný úhlový klíč niklovaný 6-hran 1,5 mm  | 626000 1,5 |
| 6-hranný úhlový klíč chromovaný 6-hran 1,5 mm | 626030 1,5 |