

## Sada nářadí, 29dílná nářadí izolované dle VDE v brašně na nářadí



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680540
GTIN	2050001017611
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Použití:

Obsahuje **nástroje, izolované dle DIN EN 60900/VDE 0682**. Brašna na nářadí z hladké umělé kůže.

#### Rozsah dodávky:

Jednostranný maticový klíč: Po 1 ks č. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Nástrčný klíč **wiha** s rukojetí: Po 1 ks č. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Plochý elektrikářský šroubovák: Po 1 ks č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Zkoušečka napětí **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 2,5

Zkoušečka napětí **BENNING** „Analog“: 1 ks č. 473105 vel. ANALOG

Klíč na styčné kroužky, plná izolace do 1000 V dle EN 60900: 1 ks č. 665800

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 668631 vel. 1; 2

Kombinované kleště **KNIPEX**<sup>®</sup>, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 180

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**<sup>®</sup> s břitem: 1 ks č. 713300 vel. 200

Stranové štípací kleště **KNIPEX**<sup>®</sup>, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160

Odizolovací kleště **KNIPEX**<sup>®</sup>, izolované dle VDE: 1 ks č. 728750 vel. 160

Nůžky na kabely **KNIPEX**<sup>®</sup>: 1 ks č. 730350 vel. 165

Nůž na kabely **KNIPEX**<sup>®</sup>, s pevnou čepelí: 1 ks č. 844410

#### Upozornění:

**Nářadí se dodává osazené v nástrojové tabuli.**

## Technický popis

Počet dílů	29
Druh produktu	Sada náradí

## Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663301 3,5
Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný Rozměr klíče 5,5 mm	622500 5,5
Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný Rozměr klíče 7 mm	622500 7
Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný Rozměr klíče 9 mm	622500 9
Klíč na lícované šrouby, přeštrčný plně izolovaný	665800
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 18 mm	613330 18
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668631 2
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 2,5 mm	665020 2,5
Malé nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE Celková délka 165 mm	730350 165
Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE Celková délka 180 mm	701700 180
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 16 mm	613330 16
Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713300 200
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663301 6,5
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 13 mm	613330 13
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668631 1
Nůž na kabely, s pevnou čepelí plně izolovaný dle VDE	844410

Stranové štípací kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	725300 160
Jednostranný otevřený klíčplně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	613330 10
Jednostranný otevřený klíčplně izolovaný Rozměr klíče 19 mm	613330 19
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 6 mm	622500 6
Plochý elektrikářský šroubovákplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663301 4
Zkoušečka napětíDUSPOL® Typ přístroje ANALOG	473105 ANALOG
Odizolovací kleště chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	728750 160
Jednostranný otevřený klíčplně izolovaný Rozměr klíče 17 mm	613330 17
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	622500 10
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 8 mm	622500 8
Plochý elektrikářský šroubovákplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663301 5,5
Plochý elektrikářský šroubovákplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663301 2,5
Plochý elektrikářský šroubovákplně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	663301 3
Zkoušečka napětíDUSPOL® Typ přístroje ANALOG	473106 ANALOG
Pouzdro na nářadí se zipem a střední příčkou	691538