

## Sada nářadí na elektroniku, 118dílná s kufrem na nářadí



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680400
GTIN	2050001016485
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Obsah:

Posuvné měřítko **GARANT**: 1 ks č. 410100 vel. 150

Očkoplochý klíč **Stahlwille**®: Po 1 ks č. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem: Po 1 ks č. 626038 vel. 0,7; 0,9

po 1 ks č. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

po 1 ks č. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

Sada nástrčných klíčů **GARANT**, 1/4 palce: 1 ks č. 630325 vel. SD (41dílný)

Elektrikářský plochý šroubovák **PB Swiss Tools**: Po 1 ks č. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

Plochý šroubovák **PB Swiss Tools**, krátký: Po 1 ks č. 664100 vel. 5,5; 8

Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools**, plochý: Po 1 ks č. 664800 vel. 4; 5,5

Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools** pro Phillips: po 1 ks č. 669400 vel. 1; 2

Šroubovák **PB Swiss Tools** pro Phillips: Po 1 ks č. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K

Inspekční zrcátko: 1 ks č. 081620 vel. 23

Plochý šroubovák **Wera** na elektroniku: po 1 ks č. 669900 vel. 2,5; 3; 4

Šroubovák na elektroniku **Wera** pro Phillips: Po 1 ks č. 669905 vel. 0; 1

Šroubovák na elektroniku **Wera** pro Pozidriv: 1 ks č. 669910 vel. 0

Siko kleště **KNIPEX**® Cobra®: 1 ks č. 705800 vel. 125

antimagnetická pinzeta, špičatá: 1 ks. č. 727520 vel. AM

antimagnetická pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727580 vel. AM

antimagnetická křížová pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727700 vel. AM

antimagnetická výsuvná pinzeta pro Micro-Packages: 1 ks. č. 727840 vel. AM  
 antimagnetická pinzeta, plně izolovaná, špičatá: 1 ks. č. 727920 vel. AM  
 Montážní svěrné kleště: 1 ks č. 727950 vel. 200  
 Stranové štípací kleště pro elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 726210 vel. 125  
 Špičaté kleště na elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 727170 vel. 140  
 Ploché kleště na elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 727165 vel. 140  
 Vanadiové stranové štípací kleště **GARANT**: 1 ks č. 723040 vel. 160  
 Automatické odizolovací kleště **GARANT**: 1 ks č. 728613 vel. 6  
 Pinzeta pro stahování laku: 1 ks č. 728770 vel. 120  
 Nůžky na kabely, malé: 1 ks č. 730100 vel. 160  
 Vyrážecí závlaček s pouzdem: 1 ks č. 748201 vel. 9 (0,9 - 5,9 mm)  
 Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750100 vel. 100  
 Univerzální nůž **Tajima** s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 844900  
 Stavitelný klíč: 1 ks č. 813961 vel. 150  
 Izolační páska, černá: 1 ks č. 083654 BLACK  
 Kapesní svítilna, LED: 1 ks č. 081437 BLACK  
 Kufr na nářadí **PARAT**®: 1 ks č. 692500

**Upozornění:****Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sada nářadí

**Příslušenství**

Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663000 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 4 mm	613500 4
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 8 mm	664100 8
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663000 3,5
Odizolovací kleště Pro průřez vodiče 6 mm <sup>2</sup>	728613 6

Plochý elektrikářský šroubovák Classic plně izolovaný Šířka břitu b 2 mm	663000 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668000 1
Úhlový šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	669400 2
Křížová pinzeta tupá / vyhnutá, 160 mm Materiál AM	727700 AM
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613500 11
Malé nůžky na kabely Celková délka 160 mm	730100 160
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3/32 palec	626039 3/32
Ploché kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727165 140
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 4 mm	626037 4
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 4 mm	664800 4
6hranný úhlový klíčfosátovaný Šestihran 0,7 mm	626038 0,7
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1,3 mm	626037 1,3
Vytahovací pinzeta pro mikrobalení 8 - 14 pinů Materiál AM	727840 AM
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1/8 palec	626039 1/8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5 mm	613500 5
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 5 mm	626037 5
Sada vyrážeců závlaček s vodícím pouzdrémv plastovém pouzdru Počet vyrážeců závlaček 9	748201 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613500 13
Hliníkový kufr na náradí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi	692000
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613500 10
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 41-dílná Typ SD	630325 SD
Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform Micro, ESD Šířka břitu b 2,5 mm	669900 2,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2K	668000 2K
Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál AM	727520 AM

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613500 7
Šroubovák pro elektroniku pro šrouby PozidrivESD Velikost křížové drážky 0	669910 0
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Montážní svěrné kleště se západkami Celková délka 200 mm	727950 200
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1,5 mm	626037 1,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1K	668000 1K
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668000 0
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140
Zrcátko Rozměry zrcadla 23 mm	081620 23
Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm, 120 mm, typ 2a Materiál AM	727580 AM
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 1	669905 1
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663000 2,5
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti Celková délka 150 mm	813961 150
Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	723040 160
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 2,5 mm	626037 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663000 4
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3 mm	626037 3
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613500 5,5
Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8	626250 8
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 100 g	750100 100

Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668000 2
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613500 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 3,2 mm	613500 3,2
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 2 mm	626037 2
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3/16 palec	626039 3/16
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664100 5,5
Pinzeta tvar AA rovná, izolovaná Materiál AM	727920 AM
Univerzální nůžse 3 čepelemi, 9 mm	844900
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 4 mm	669900 4
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 3 mm	669900 3
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1/16 palec	626039 1/16
6hranný úhlový klíčfosfátovaný Šestihran 0,9 mm	626038 0,9
LED kapesní svítlnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664800 5,5
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 0	669905 0
Pinzeta pro stahování laku s noži 0,6 mm Celková délka 120 mm	728770 120
Úhlový šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	669400 1
Sada náradí na elektroniku, 118dílnábez kufříku	680405