

Sada nářadí na elektroniku, 118dílná bez kufříku



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680405
GTIN	2050001016805
Třída artiklu	66H

Popis

Obsah:

Posuvné měřítko **GARANT**: 1 ks č. 410100 vel. 150
 Očkoplochý klíč **Stahlwille**®: Po 1 ks č. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
 Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem: po 1 ks č. 626038 vel. 0,7; 0,9
 Po 1 ks č. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
 Po 1 ks č. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
 Sada nástrčných klíčů **GARANT**, 1/4 palce: 1 ks č. 630325 vel. SD (41 dílný)
 Elektrikářský plochý šroubovák **PB Swiss Tools**: Po 1 ks č. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
 Plochý šroubovák **PB Swiss Tools**, krátký: Po 1 ks č. 664100 vel. 5,5; 8
 Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools**, plochý: Po 1 ks č. 664800 vel. 4; 5,5
 Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools** pro Phillips: Po 1 ks č. 669400 vel. 1; 2
 Šroubovák **PB Swiss Tools** pro Phillips: Po 1 ks č. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K
 Inspekční zrcátko: 1 ks č. 081620 vel. 23
 Plochý šroubovák **Wera** na elektroniku: Po 1 ks č. 669900 vel. 2,5; 3; 4
 Šroubovák na elektroniku **Wera** pro Phillips: Po 1 ks č. 669905 vel. 0; 1
 Šroubovák na elektroniku **Wera** pro Pozidriv: 1 ks č. 669910 vel. 0
 Siko kleště **KNIPEX**® Cobra®: 1 ks č. 705800 vel. 125
 antimagnetická pinzeta, špičatá: 1 ks. č. 727520 vel. AM
 antimagnetická pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727580 vel. AM
 antimagnetická křížová pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks. č. 727700 vel. AM
 antimagnetická výsuvná pinzeta pro Micro-Packages: 1 ks. č. 727840 vel. AM

antimagnetická pinzeta, plně izolovaná, špičatá: 1 ks. č. 727920 vel. AM
 Montážní svěrné kleště: 1 ks č. 727950 vel. 200
 Stranové štípací kleště pro elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 726210 vel. 125
 Špičaté kleště na elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 727170 vel. 140
 Ploché kleště na elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 727165 vel. 140
 Vanadiové stranové štípací kleště **GARANT**: 1 ks č. 723040 vel. 160
 Automatické odizolovací kleště **GARANT**: 1 ks č. 728613 vel. 6
 Pinzeta pro stahování laku: 1 ks č. 728770 vel. 120
 Nůžky na kabely, malé: 1 ks č. 730100 vel. 160
 Vyrážecí závlaček s pouzdem: 1 ks č. 748201 vel. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750100 vel. 100
 Univerzální nůž **Tajima** s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 844900
 Stavitelný klíč: 1 ks č. 813961 vel. 150
 Izolační páska, černá: 1 ks č. 083654 BLACK
 Kapesní svítilna, LED: 1 ks č. 081437 BLACK

Upozornění:**Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sada nářadí

Příslušenství

6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1,5 mm	626037 1,5
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3/16 palec	626039 3/16
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663000 4
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663000 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2K	668000 2K
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613500 5,5

Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8	626250 8
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 8 mm	664100 8
Zrcátko Rozměry zrcadla 23 mm	081620 23
Odizolovací kleště Pro průřez vodiče 6 mm ²	728613 6
Plochý elektrikářský šroubovák Classic plně izolovaný Šířka břitu b 2 mm	663000 2
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 5 mm	626037 5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 3,2 mm	613500 3,2
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 100 g	750100 100
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668000 1
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613500 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613500 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5 mm	613500 5
6hranný úhlový klíčfosfátovaný Šestihran 0,9 mm	626038 0,9
Vytahovací pinzeta pro mikrobalení 8 - 14 pinů Materiál AM	727840 AM
Plochý elektrikářský šroubovák Classic plně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663000 2,5
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664100 5,5
Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD Velikost křížové drážky 0	669905 0
Montážní svěrné kleště se západkami Celková délka 200 mm	727950 200
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 4 mm	664800 4
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 4 mm	626037 4
Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	723040 160
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3/32 palec	626039 3/32
Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform Micro, ESD Šířka břitu b 2,5 mm	669900 2,5

6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1/16 palec	626039 1/16
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668000 2
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613500 8
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 2,5 mm	626037 2,5
Úhlový šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	669400 1
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1,3 mm	626037 1,3
Pinzeta tvar AA rovná, izolovaná Materiál AM	727920 AM
Ploché kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727165 140
Šroubovák pro elektroniku pro šrouby PozidrivESD Velikost křížové drážky 0	669910 0
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
LED kapesní svítilna s bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 3 mm	626037 3
Ploché šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 4 mm	669900 4
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 1	669905 1
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 4 mm	613500 4
Sada vyrážeců závlaček s vodícím pouzdemv plastovém pouzdru Počet vyrážeců závlaček 9	748201 9
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1K	668000 1K
Ploché šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 3 mm	669900 3
Malé nůžky na kabely Celková délka 160 mm	730100 160
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti Celková délka 150 mm	813961 150
Šroubovák pro šrouby Phillips, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668000 0

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613500 11
Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm, 120 mm, typ 2a Materiál AM	727580 AM
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613500 13
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664800 5,5
6hranný úhlový klíčfosátovaný Šestihran 0,7 mm	626038 0,7
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 1/8 palec	626039 1/8
Pinzeta pro stahování laku s noži 0,6 mm Celková délka 120 mm	728770 120
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce41-dílná Typ SD	630325 SD
Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál AM	727520 AM
Křížová pinzeta tupá / vyhnutá, 160 mm Materiál AM	727700 AM
6hranný úhlový klíčniklovaný Šestihran 2 mm	626037 2
Univerzální nůžse 3 čepelemi, 9 mm	844900
Úhlový šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	669400 2
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663000 3,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613500 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613500 6
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 125 mm	705800 125